




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 3DO T M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5203

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	50
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 3
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	3
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
-------------------------	----------



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 3DO T M12

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnit / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä
AS-i-profiili	S-8.A.E
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	8
AS-i ID-koodi [hex]	A.E

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	108,6
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	Lähdöt
2	ei käytössä
3	ei käytössä
4	ulk. jännitesyöttö AUX -
5	Binäärilähtö +
	ei käytössä