




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: AC5205 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	240

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA] 200
Tulovirta "1"	[mA] 6...10
Tulovirta "0"	[mA] 0...2
Min. kytkentätaso, "1"-signaali	[V] 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine45 4DI M12

Lähdöt					
Sähköinen rakenne	AS-i				
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70			
Suojausluokka	IP 67				
Hyväksynyt / testit					
EMC	EN 50295				
MTTF	[vuotta]	409			
AS-i-luokitus					
AS-i versio	2.1				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi mahdollinen	ei				
AS-i-profiili	S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.E			
AS-i-hyväksyntä	39101				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
	nasta	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	118,8			
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa				
Materiaalit	PBT				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	virheet	LED, punainen			
	Toiminta	LED, keltainen			
Tarvikkeet					
Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa				
Huomautuksia					
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin: I-, I+, I1, I2, I3, I4				
Huomautuksia	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
Pakkausyksikkö	Poistuva tuote 1 kpl				



AS-i ClassicLine -moduli


ClassicLine45 4DI M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-
5	ei käytössä

Pistokeliitäntä: M12



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: AC5205 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!