




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Tuotteen ominaisuudet	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4
Mittausalue [°C]	-200...850
Sovellutus	
Sovellutus	kenttäasennus
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	80
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,08
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4
Tulot	
Tulojen lukumäärä, Pt100	4
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
Tulojen lukumäärä, analogia	2- ja 4-johdinantureiden liittäminen
Analogiatulon resoluutio	16 / 0,1 °C
Mittaus- / asettelualue	
Mittausalue [°C]	-200...850

