


AC2521



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	12; (ulkoisen jännitesyöttö)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	ulkoisella jännitesyötöllä: 24 mA
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,5; (ulkoisella jännitesyötöllä)
Lisäjännitesyöttö [V]	24 DC

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä	4; (Anschluss von 3-Draht-Aktuatoren)
Analogiavirtalähtö [mA]	0...20
Maks. kuormitus [Ω]	600
Analogialähdön resoluutio	16 (1 bit = 1 μA)
Toimilaitajännitesyöttö analogialähdöt	ulkoisen 24 V

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...70
Varastointilämpötila [°C]	-20...85
Suojausluokka	IP 67



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Hyväksynät / testit							
EMC	EN 50295						
	EN 61000-6-4 : 2001						
	EN 61000-6-2 : 2001						
MTTF [vuotta]	150						
AS-i-luokitus							
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen						
AS-i-profiili	S-7.3.6						
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	7						
AS-i ID-koodi [hex]	3.6						
AS-i-hyväksyntä haettu	kyllä						
Parametribitit	parametribitti	Merkitys					
	P0	ei käytössä					
	P1	ei käytössä					
	P2	oheislaitteivian indikointi	: 1	aktivoitu	/ 0	deaktivoitu	
	P3	ei käytössä					
Mekaaniset tiedot							
Paino [g]	206,5						
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa						
Materiaalit	PBT						
Kiristysmomentti [Nm]	0,6...0,8						
Näytöt / käyttöelementit							
Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX					
	virheet	LED, punainen					
	Toiminta	LED, keltainen kanavat AO1...AO4					
Tarvikkeet							
Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa						
Huomautuksia							
Pakkausyksikkö	1 kpl						
Sähköinen liitäntä							
1	AO+ analogialähtö						
2	toimilaitteen jännitesyöttö +24 V						
3	AO- analogialähtö 0V						
4	n.c.						
5	käyttömaadoitus						
Pistokeliitäntä: M12							