




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: AC2402 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	15...57; (ulkoinen jännitesyöttö)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	57; (ulkoisella jännitesyötöllä: 27 mA)
Napaisuussuojaus		kyllä
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 4
-------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, analogia	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i/ulkoinen
Jännitesyöttö	[V] 24
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA] 500; (ulkoisella jännitesyötöllä; ulkoisella jännitesyötöllä: 100 mA)
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	ei
Analogiatulon resoluutio	16 (1 bit = 1 µA)



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67


Lähdöt		
Sähköinen rakenne	AS-i	
Analogialähdön resoluutio	1 μ A	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	0...70	
Varastointilämpötila [°C]	-20...85	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4 : 2001	
	EN 61000-6-2 : 2001	
MTTF [vuotta]	115	
AS-i-luokitus		
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen	
AS-i-profiili	S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	7	
AS-i ID-koodi [hex]	3.E	
AS-i-hyväksyntä haettu	kyllä	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	217,2	
Asennustapa	AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille	
Materiaalit	PBT; tiiviste: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen kanavat AI1...AI4
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Poistuva tuote	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
1	Anturien jännitesyöttö +24V	
2	AI + analogiatulo	
3	Anturien jännitesyöttö 0V	
4	AI - analogiatulo 0V	
5	käyttömaadoitus	
Pistokeliitäntä: M12		

AC2566



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: AC2402 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!