




AS-i keskusasennusmoduli

AnalogModule 1A0 ST

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot						
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC				
Virrankulutus	[mA]	< 180				
Lähdöt						
Sähköinen rakenne		AS-i				
Jännitealue DC	[V]	24				
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	10				
Analogialähdön resoluutio		6, 9, 12, 15				
Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70				
Suojausluokka		IP 20				
Hyväksynnät / testit						
EMC	EN 50295					
AS-i-luokitus						
AS-i-profiili	S-7.1					
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7				
AS-i ID-koodi	[hex]	1				
Parametribittit	parametribitti		Toiminta			
	P0	Mittausperiaate	Jännite	0...10 V* /	Virta	0/4...20 mA
	P1	Mittausalue	: 0...20 mA* (0...7FFF Hex)	tai	0...10 V (0...7FFF Hex) / 4...20 mA	tai



AS-i keskusasennusmoduli

AnalogModule 1A0 ST

				(0...7FFF Hex)		
P2	ramppitoiminto	deaktivoitu	* /	aktivoitu		
P3	Tiedonsiirto :	single	* /	kaksinkertainen		

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen
Materiaalit	PA; PVC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	2 x LED, vihreä
		2 x LED, punainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	LCD-näyttö :, E70206
--------------------------	----------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	maadoitus Ground
O+	toimilaitteen jännitesyöttö +24V
O-	toimilaitteen jännitesyöttö 0V
V	analogialähtö Jännite
C	analogialähtö Virta
COM	analogialähtö 0V