




AS-i Universal-moduli

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65



1 merkintäkenttä



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4
Mittausalue [°C]	-200...850

Sovellutus

Sovellutus	kenttäasennus
------------	---------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	80
Napaisuussuojaus	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4
-------------------------------	-----------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, Pt100	4
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (DC)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	20
Tulojen lukumäärä, analogia	2- ja 3-johdinantureiden liittäminen
Analogiatulon resoluutio	16 bit / 0,1 °C

Lähdöt

Analogialähdön resoluutio	16 bit / 0,1 °C
---------------------------	-----------------



AS-i Universal-moduli

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	[°C]	-200...850
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	150
AS-i-luokitus		
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.E
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	299
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	analogiasignaali	LED, keltainen kanavat AI1...AI4
	käyttö	LED, vihreä AS-i
	virheet	LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Moduliliitäntä		Lattakaapelit
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
jousiliittimet:		




AS-i Universal-moduli

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Liitäntä



- | | |
|----|-----------|
| 1 | kanava 1+ |
| 2 | S1- |
| 3 | kanava 1- |
| 4 | kanava 2+ |
| 5 | S2 |
| 6 | kanava 2- |
| 7 | kanava 3+ |
| 8 | S3- |
| 9 | kanava 3- |
| 10 | kanava 4+ |
| 11 | S4- |
| 12 | kanava 4- |