

# AC2701




## AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: AC2251 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Lopetuspäivämäärä: 31.03.2016



### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 250
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,6
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

### Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

### Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
Min. kytkentätaso, "1"-signaali [V]	10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

### Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	150
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä



## AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C] -25...70	
Suojausluokka	IP 20	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta] 191	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili	S-7.0	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex] 7	
AS-i ID-koodi	[hex] 0	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g] 130	
Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen	
Materiaalit	PA; PVC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
	oikosulku	LED, punainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin: I-, I+, I1, I2, I3, I4	
Huomautuksia	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
Pakkausyksikkö	Poistuva tuote 1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Anturien jännitesyöttö +24V	
I-	Anturien jännitesyöttö 0V	
E+	ulkoinen toimilaitesyöttö +24V	
E-	ulkoinen toimilaitesyöttö 0V	
I1...I4	Binääritulo anturi 1...4	
O1...O4	Binäärilähtö toimilaite 1...4	

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: AC2251 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Lopetuspäivämäärä: 31.03.2016