




AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DO T C

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 40
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC	[V] 10...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA] 1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C] -25...70
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-8.0
---------------	-------



AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DO T C

AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	8
AS-i ID-koodi	[hex]	0

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen
Materiaalit	PA; PVC

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
	oikosulku	LED, punainen

Huomautuksia

Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	toimilaitteen jännitesyöttö +24V
E-	toimilaitteen jännitesyöttö 0V
O1...O4	Binäärilähtö toimilaite 1...4