AC2802


AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2258

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 280
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Rähtöjen lukumäärä: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	> 3
Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5
Kytkentätaso "1"	[V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		AS-i

AC2802

AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Jännitealue DC	[V]	24
Jännitealue AC	[V]	240
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	2500
Rähtöjen lukumäärä		4
Galvaaninen erotus		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...50
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0
AS-i-hyväksyntä		11601

Mekaaniset tiedot		
Asennustapa		Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen
Mitat	[mm]	45 x 135 x 49,5
Materiaalit		PA; PVC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä

Huomautuksia	
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

AC2802


AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Anturien jännitesyöttö +24V
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
O4-O3/O2/O1	ulkoinen jännitesyöttö + (DC) / L1 (AC)
N	ulkoinen jännitesyöttö - (DC) / N (AC)
I1...I4	Binääritulo anturi 1...4
O1...O4	Binäärilähtö toimilaite 1...4