




AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI C

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 280

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA] 200
Tulovirta "1"	[mA] > 3
Tulovirta "0"	[mA] < 1,5
KytKentätaso "1"	[V] > 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Piiri	PNP

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila	[°C] -25...70
Suojausluokka	IP 20



AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI C

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-0.0
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0
AS-i ID-koodi	[hex]	0
Mekaaniset tiedot		
Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen	
Materiaalit	PA; PVC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
COMBICON:		
Liitäntä		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Anturien jännitesyöttö +24V
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
I1...I4	Binääritulo anturi 1...4