




AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DO R C

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2258

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 60
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Jännitealue DC	[V] 24
Jännitealue AC	[V] 240
Kuormitettavuus / lähtö	[mA] 2500
Rähtöjen lukumäärä	4
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C] -25...50
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynyt / testit


EMC	EN 50295	
	EN 50178	



AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DO R C

AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-8.0
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	8
AS-i ID-koodi	[hex]	0
Mekaaniset tiedot		
Asennustapa		Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen
Mitat	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiaalit		PA; PVC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		Combicon-liittimet:, E70198
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
COMBICON:		
Liitäntä		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	ulkoinen jännitesyöttö + (DC) / L1 (AC)
N	ulkoinen jännitesyöttö - (DC) / N (AC)
O1...O4	Binäärilähtö toimilaite 1...4