


AS-i-moduli

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5200

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Tulot

Jännitesyöttö	[V]	20...30
---------------	-----	---------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




AS-i-moduli

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
3	AS-i -