




AS-i-moduli

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5213

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 35
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Sisäänrakennettu watchdog		ei

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Jännitealue DC	[V] 24; (PELV mukaan; M12-pistokeliitännän kautta)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA] 1000
Rähtöjen lukumäärä	4
Oikosulkusuojaus	ei
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C] -25...85
Suojausluokka	IP 67



AS-i-moduli

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Hyväksynnät / testit					
EMC		EN 50295			
AS-i-luokitus					
AS-i-profiili		S-8.0			
AS-i I/O-konfigurointi		[hex] 8			
AS-i ID-koodi		[hex] 0			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	O-1	O-2	O-3	O-4
	nasta	4	4	4	4
Mekaaniset tiedot					
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa			
Materiaalit		PBT			
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	Toiminta	LED, keltainen			
Huomautuksia					
Pakkausyksikkö		1 kpl			
Sähköinen liitäntä					
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:					
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A					
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A					
2 1 3 4					
1	ulk. jännitesyöttö +				
3	ulk. jännitesyöttö -				