




AS-i-valopainikemoduli

Moduloberteil aktiv,

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 merkintäkenttä
2 painike / LED sininen
3 painike / LED sininen



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 55

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3			
AS-i ID-koodi	[hex]	F			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	painike	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
Materiaalit	PBT

**AS-i-valopainikemoduli**

Moduloberteil aktiv,

Huomautuksia

Huomautuksia

Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen
vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.

Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: