


AS-i-moduli

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5208

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 35
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Sisäänrakennettu watchdog		ei

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC	[V] 24; (PELV mukaan; M12-pistokeliitännän kautta)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA] 1000; (DC-12)
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C] -25...85
Suojausluokka	IP 67

