




AS-i-valopainikemoduli

EMS Module 2BI 2LO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2086

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
- 2 painike / LED
- 3 painike / LED



Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	55
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei
AS-i master -profiili		M2; M3; M4



AS-i-valopainikemoduli

EMS Module 2BI 2LO

AS-i-profiili	S-3.F.F				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	3				
AS-i ID-koodi [hex]	F.F				
AS-i-hyväksyntä	04801				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	painike	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	100,6
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	painike	2 x LED, valkoinen
--------	---------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	vaipan tuki: 2				
	väri-insertit: 2, punainen				
	2, vihreä				
	2, keltainen				
	2, sininen				
	2, valkoinen				

Huomautuksia

Huomautuksia	Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.				
	Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.				
Pakkausyksikkö	1 kpl				

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: