


AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox/1x2DI/2PO M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2027

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 letkuliitäntä Ø 8 mm
2 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 200
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	--

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox/1x2DI/2PO M12

Lähdöt					
Sähköinen rakenne	AS-i				
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä	2				
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]	0...55			
Huomautus / ympäristölämpötila	käytettäessä kuivaa paineilmaa : -25...55 °C				
Suojausluokka	IP 67				
Hyväksynnät / testit					
EMC	EN 50295				
AS-i-luokitus					
AS-i-profiili	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3			
AS-i ID-koodi	[hex]	F			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Tulot / lähdöt	I-1	I-2	O-3	O-4
Mekaaniset tiedot					
Asennustapa	ruuviasennus				
Materiaalit	PE				
Paineilmajärjestelmä	2 x 3/2-tieistukkaventtiili				
Käyttöpainealue	[bar]	2...8			
Käyttöpainealue	[MPa]	0,2...0,8			
Huomautus / käyttöpainealue	sis. mahdolliset painepiikit				
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa	[l/min]	350			
Ilmavirtaus 6/0 barin paineessa	[l/min]	550			
Paineilmakonsistenssi	suodatettu (5 µm); öljytty (ISO-VG10) tai öljymätön				
Putkiyhteet	Legris LF 3000/8				
Poistoilma	poistoilma voidaan purkaa putkiliitännän kautta				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	Toiminta	LED, keltainen			
Huomautuksia					
Huomautuksia	Katso paineilmaa ja EMC/ESD:tä koskevat huomautukset välilehdellä "Downloads"				
Pakkausyksikkö	1 kpl				



AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox/1x2DI/2PO M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A

