




AS-i Universal-moduli

EMS/Module/4DI/CCT



1 merkintäkenttä



Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]		26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]		200
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö [V]		20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]		160
Tulovirta "1" [mA]		> 5
Tulovirta "0" [mA]		< 3
Kytkentätaso "1" [V]		> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...60
Suojausluokka		IP 65



AS-i Universal-moduli

EMS/Module/4DI/CCT

Hyväksynnot / testit					
EMC	EN 50295				
AS-i-luokitus					
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-0.0.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.F			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	määrittely	I-1	I-2	I-3	I-4
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	182			
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa				
Materiaalit	PA 6-GF30; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	virheet	LED, punainen			
	Toiminta	LED, keltainen			
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä	Lattakaapelit				
Huomautuksia					
Pakkausyksikkö	1 kpl				
Sähköinen liitäntä					
jousiliittimet:					
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:					