


AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2x2DI 2PO M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2041

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 letkuliitäntä Ø 8 mm
2 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 170
Lisäjännitesyöttö [V]	18...30 DC; (PELV mukaan)
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 4; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 2
--------------------------------	---

Tulot

Tulosten lukumäärä, binaari	4; (2 x 2)
Binaaritulosten tulopiiri	PNP
Tulosten anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulosten kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	> 3
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
Kytkeentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2x2DI 2PO M12

Lähdöt					
Sähköinen rakenne	AS-i				
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä	2				
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]	0...55			
Huomautus / ympäristölämpötila		erityinen paineilman käsittely: < 0 °C			
Suojausluokka		IP 65			
Hyväksynnät / testit					
EMC	EN 50295				
AS-i-luokitus					
AS-i-profiili	S-7.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7			
AS-i ID-koodi	[hex]	F			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	nasta	4	2	4	4
Mekaaniset tiedot					
Asennustapa	ruuviasennus				
Materiaalit	PBT				
Paineilmajärjestelmä	2 x 3/2-tieistukkaventtiili				
Käyttöpainealue	[bar]	2...8			
Käyttöpainealue	[MPa]	0,2...0,8			
Huomautus / käyttöpainealue	sis. mahdolliset painepiikit				
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa	[l/min]	350			
Ilmavirtaus 6/0 barin paineessa	[l/min]	550			
Paineilmakonsistenssi	suodatettu (5 µm); öljytty (ISO-VG10) tai öljyämätön				
Putkiyhteet	Legris LF 3000/8				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	Toiminta	LED, keltainen			
Tarvikkeet					
Tarvikkeet (lisävaruste)	äänenvaimennin:, E75232				
Huomautuksia					
Huomautuksia	Katso paineilmaa ja EMC/ESD:tä koskevat huomautukset välilehdellä "Downloads"				
Pakkausyksikkö	1 kpl				

**AS-i AirBox -paineilmamoduli**

AirBox 2x2DI 2PO M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo I2/I4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo I1/I3