




AS-i-valopainikemoduli

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 merkintäkenttä
2 painike / LED keltainen
3 painike / LED keltainen



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 55

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-3.F		
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3	
AS-i ID-koodi	[hex]	F	
AS-i-hyväksyntä	04501		
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1
	painike	2	1
	LED	-	-

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
-------------	-------------------------------------



AS-i-valopainikemoduli

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Materiaalit	PBT
-------------	-----

Huomautuksia

Huomautuksia	Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan. Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A

