




AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2DI 1PO M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2048

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
- 2 letkuliitäntä Ø 8 mm
- 3 käsikäyttöruuvi
- 4 letkuliitäntä Ø 4 mm lisäilmaliitäntä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 165
Lisäjännitesyöttö [V]	18...30 DC; (PELV mukaan)
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binaari: 2; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	--

Tulot

Tulojen lukumäärä, binaari	2
Binaaritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	> 3
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10



AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2Di 1PO M12

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä	1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...55
Huomautus / ympäristölämpötila	erityinen paineilman käsittely: < 0 °C	
Suojausluokka	IP 67	

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3			
AS-i ID-koodi	[hex]	F			
AS-i-hyväksyntä	10501				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	nasta	4	2 / 4	-	-

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	ruuviasennus
Materiaalit	PBT
Paineilmajärjestelmä	1 x 4/2-tieistukkaventtiili
Käyttöpainealue [bar]	3...8
Käyttöpainealue [MPa]	0,3...0,8
Huomautus / käyttöpainealue	sis. mahdolliset painepiikit
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa [l/min]	500
Ilmavirtaus 6/0 barin paineessa [l/min]	700
Paineilmakonsistenssi	suodatettu (5 µm); öljytty (ISO-VG10) tai öljyämätön
Apuilma 90 % tyhjiö [bar]	3...8
Apuilma 90 % tyhjiö [MPa]	0,3...0,8
Putkiyhteet	Legris LF 3000/8

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	äänenvaimennin:, E75232
--------------------------	-------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Katso paineilmaa ja EMC/ESD:tä koskevat huomautukset välilehdellä "Downloads"
Pakkausyksikkö	1 kpl



AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2Di 1PO M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E / PG:

Liitäntä

Pistokeliitäntä: M12