




AS-i CompactLine-moduli

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5224

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	135
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,09
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		2
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	90
Tulovirta "1"	[mA]	> 5



AS-i CompactLine-moduli

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5				
KytKentätaso "1"	[V]	> 10				
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä				
Lähdöt						
Sähköinen rakenne		AS-i				
Binäärilähtöjen lukumäärä		2				
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	90				
Oikosulkusuojaus		kyllä				
Galvaaninen erotus		ei				
Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85				
Suojausluokka		IP 67				
Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i-profiili		S-3.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3				
AS-i ID-koodi	[hex]	F				
AS-i-hyväksyntä		04201				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3	
	Naarasliitin	IN1	IN2	IN2	OUT4	
	nasta	2+4	4	2	4	
Mekaaniset tiedot						
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa				
Materiaalit		PBT				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö	käyttö	LED, vihreä				
	Toiminta	LED, keltainen				
Huomautuksia						
Huomautuksia		MOVISWITCH-portilla varustettua modulia käytetään liitäntänä SEW-moottorikäyttöille. portti liittimessä S2 sisältää yhdistetyn lähdön ja tulon moottorin käynnistämistä ja sammuttamista varten Takaisinkytkentä ylikuormitustilanteissa. Käytettävissä on myös lisätulo liittimessä 1 ja lähtö liittimessä 4.				
Pakkausyksikkö		1 kpl				



AS-i CompactLine-moduli

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	virransyöttö L+
2	Binäärilähtö 3 aktivointi
3	virransyöttö L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	datatulo 2 valmis Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-