




AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2041

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 letkuliitäntä Ø 8 mm
2 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 170
Lisäjännitesyöttö [V]	18...30 DC
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 4; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 2
--------------------------------	---

Tulot

Tulosten lukumäärä, binaari	4; (2 x 2)
Binaaritulosten tulopiiri	PNP
Tulosten anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulosten kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	> 3
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
Kytkenäntäso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Lähdöt						
Sähköinen rakenne		AS-i				
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä		2				
Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila		[°C]		0...55		
Huomautus / ympäristölämpötila		erityinen paineilman käsittely: < 0 °C				
Suojausluokka		IP 67				
Hyväksynät / testit						
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i-profiili		S-7.F				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]		7		
AS-i ID-koodi		[hex]		F		
AS-i-hyväksyntä		20101				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Naarasliitin	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
		nasta	4	2	4	4
Mekaaniset tiedot						
Asennustapa		ruuviasennus				
Materiaalit		kotelo: PBT; metalliosat: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tiiviste: FKM				
Paineilmajärjestelmä		2 x 3/2-tieistukkaventtiili				
Käyttöpainealue		[bar]		2...8		
Käyttöpainealue		[MPa]		0,2...0,8		
Huomautus / käyttöpainealue		sis. mahdolliset painepiikit				
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa		[l/min]		350		
Ilmavirtaus 6/0 barin paineessa		[l/min]		550		
Paineilmakonsistenssi		suodatettu (5 µm); öljytty (ISO-VG10) tai öljyämätön				
Putkiyhteet		Legris LF 3000/8				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö		LED, vihreä		
		Toiminta		LED, keltainen		
Tarvikkeet						
Tarvikkeet (lisävaruste)		äänenvaimennin:, E75232				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Katso paineilmaa ja EMC/ESD:tä koskevat huomautukset välilehdellä "Downloads"				
Pakkausyksikkö		1 kpl				




AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo I2/I4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo I1/I3