




AS-i-valopainikemoduli

c2S-Module 2BI 2LO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2396

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
- 2 LED
- 3 painike 2 / LED 2
- 4 painike 1 / LED 1



Sovellutus		
Malli	Painikkeissa vaihdettavat värikannet	
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	55
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	



AS-i-valopainikemoduli

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i-luokitus					
AS-i versio	2.1				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä	49201				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	painike	-	-	1	2
Mekaaniset tiedot					
Paino [g]	104				
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa				
Materiaalit	PBT				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	virheet	LED, punainen			
	painike	2 x LED, valkoinen			
Tarvikkeet					
Toimitettavat osat	vaipan tuki: 2				
	väri-insertit: 2, punainen				
	2, vihreä				
	2, keltainen				
	2, sininen				
	2, valkoinen				
Huomautuksia					
Huomautuksia	Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.				
	Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.				
Pakkausyksikkö	1 kpl				
Sähköinen liitäntä					
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:					