


AS-i-valopainikemoduli

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 merkintäkenttä
- 2 LED
- 3 painike / LED
- 4 avainkytkin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	55

Tulot

Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
-----------------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 40; (suojakannella: IP 54)	

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä
AS-i master -profiili	M2; M3; M4
AS-i-profiili	S-B.A.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex] B
AS-i ID-koodi	[hex] A.E



AS-i-valopainikemoduli

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i-hyväksyntä	49202				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	määrittely	ei käytössä	LED	avainkytkin	painike

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 117,5
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	käyttö LED, vihreä
	virheet LED, punainen

Huomautuksia	
Huomautuksia	Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.
	Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:	