




AS-i-valopainikemoduli

EMS-Module 2BI 2LO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2398

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
- 2 LED
- 3 painike 2 sulkeutuva / vihreä
- 4 painike 1 avautuva / punainen



Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	55
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1



AS-i-valopainikemoduli

EMS-Module 2BI 2LO

Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä	49203				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	painike	-	-	1	2

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	97
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Kannen irrotustyökalu:, E70206
--------------------------	--------------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.
	Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: