




AS-i keskusasennusmoduli

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 osoitteenantoliitin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 235
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4; (kaksisuuntainen)
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	4



AS-i keskusasennusmoduli

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Piiri		PNP
Jännitealue DC	[V]	10...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 00; IP 20

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i-luokitus

AS-i-profiili		S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0
AS-i-hyväksyntä		05001

Mekaaniset tiedot

Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Materiaalit		PA; PVC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä

