


AS-i keskusasennusmoduli

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2257

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 osoitteenantoliitin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 235
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4; (kaksisuuntainen)
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA] 200
Tulovirta "1"	[mA] > 5
Tulovirta "0"	[mA] < 1,5
KytKentätaso "1"	[V] > 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i keskusasennusmoduli

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Lähdöt		
Sähköinen rakenne		AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Piiri		PNP
Jännitealue DC [V]		10...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]		1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...80
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi [hex]		7
AS-i ID-koodi [hex]		0
AS-i-hyväksyntä		05001
Mekaaniset tiedot		
Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Materiaalit		PA; PVC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		

