


AS-i keskusasennusmoduli

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2257

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 osoitteenantoliitin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 235
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	6
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4; (kaksisuuntainen)
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i keskusasennusmoduli

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Lähdöt		
Sähköinen rakenne	AS-i	
Binäärilähtöjen lukumäärä	4	
Piiri	PNP	
Jännitealue DC	[V]	10...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Galvaaninen erotus	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 20	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili	S-7.0	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0
AS-i-hyväksyntä	05001	
Mekaaniset tiedot		
Asennustapa	DIN-kiskoasennus	
Materiaalit	PA; PVC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		

