


AS-i repeater-yksikkö

SmartLine25 AS-i Repeater

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Combicon-pistoke ruuviliittimillä optio



Sovellutus

Sovellutus

AS-i-verkon laajennus / 100 m

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC [V] 26,5...31,6

Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 2

Alijännitevalvonta ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne AS-i

Galvaaninen erotus kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] 0...55

Suojausluokka IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC EN 50295

Mekaaniset tiedot

Kotelo DIN-kiskoasennus

Materiaalit PA 6.6

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö käyttö 2 x LED, vihreä

oikosulku 2 x LED, punainen



AS-i repeater-yksikkö


SmartLine25 AS-i Repeater

Huomautuksia

Huomautuksia	AS-i extender ei tarvitse slaveosoitetta
	Slave-yksiköiden maksimimäärä per master pysyy muuttumattomana.
	Parametointia ei tarvita.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



A1+	AS-i + vyyhti 1
A1-	AS-i - vyyhti 1
A2+	AS-i + vyyhti 2
A2-	AS-i - vyyhti 2