




AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC3216
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 4
Sovellutus	
Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	10...53; (ulkoinen jännitesyöttö)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	53; (ulkoisella jännitesyötöllä: 28 mA)
Napaisuussuojaus	kyllä
Lisäjännitesyöttö [V]	24 DC
Lisäjännitesyöttö	optio
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 4
Tulot	
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i / AUX
Tulojen lukumäärä, analogia	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogiatulo (virta) [mA]	4...20



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		ei	
Analogiatulon resoluutio		16 (1 bit = 1 µA)	
Tarkkuus / poikkeamat			
Mittausvirhe	[% loppuarvosta]	0,5	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70	
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85	
Suojausluokka		IP 20	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 50295	
AS-i-luokitus			
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin	
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei	
AS-i master -profiili		M3; M4	
AS-i-profiili		S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7	
AS-i ID-koodi	[hex]	3.E	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	167,5	
Asennustapa		DIN-kiskoasennus	
Materiaalit		PA 6.6	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX	
	virheet	LED, punainen	
	Toiminta	LED, keltainen kanavat 1...4	
Tarvikkeet			
Tarvikkeet (lisävaruste)		Combicon-liittimet	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Sähköinen liitäntä

COMBICON:

Liitäntä

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Anturien jännitesyöttö +24V
C1...4	analogiatulo Virta
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
0V	analogiatulo 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ulkoinen anturisyöttö +24V
E-	ulkoinen anturisyöttö 0V