




AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC3217
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus	
Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	10...53; (ulkoinen jännitesyöttö)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	53; (ulkoisella jännitesyötöllä: 28 mA)
Napaisuussuojaus	kyllä
Lisäjännitesyöttö [V]	24 DC
Lisäjännitesyöttö	optio
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 4
Tulot	
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i / AUX
Tulojen lukumäärä, analogia	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogiatulo (jännite) [V]	0...10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	ei
Analogiatulon resoluutio	16 (1 bit = 1 mV)



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	120
AS-i-luokitus		
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.E
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	168,5
Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Materiaalit		PA 6.6
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen kanavat 1...4
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Sähköinen liitäntä

COMBICON:

Liitäntä

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Anturien jännitesyöttö +24V
V1...4	analogiatulo Jännite
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
0V	analogiatulo 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ulkoinen anturisyöttö +24V
E-	ulkoinen anturisyöttö 0V