AC2218


AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC3218

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 osoitteenantoliitin
2 Combicon-pistoke ruuviliittimillä optio

Sovellutus		
Sovellutus		Asennus ohjauskeskukseen
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	12...57; (ulkoinen jännitesyöttö)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	57; (ulkoisella jännitesyötöllä: 25 mA)
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,5; (ulkoisella jännitesyötöllä; ulkoisella jännitesyötöllä: 100 mA)
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC; (PELV mukaan)
Lisäjännitesyöttö		optio
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Analogialähtöjen lukumäärä: 4
Lähdöt		
Analogialähtöjen lukumäärä		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)

AC2218

AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Analogiavirtalähtö	[mA]	0...20
Maks. kuormitus	[Ω]	600
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Analogialähdön resoluutio		16 (1 bit = 1 µA)
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i / AUX

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC		EN 50295
MTTF	[vuotta]	140

AS-i-luokitus

AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.3.6
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.6

Parametribitit

parametribitti	Merkitys					
P0	ei käytössä	/ 1	varattu	/ 0	varattu	
P1	ei käytössä	/ 1	varattu	/ 0	varattu	
P2	oheislaitevian indikointi	1	aktivoitu	/ 0	deaktivoitu	
P3	ei käytössä	/ 1	varattu	/ 0	varattu	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	175
Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Materiaalit		PA 6.6

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen kanavat 1...4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl

AC2218


AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Sähköinen liitäntä

COMBICON:

Liitäntä



O+	toimilaitteen jännitesyöttö +24V
C1...4	analogialähtö Virta
O-	toimilaitteen jännitesyöttö 0V
0V	analogialähtö 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ulkoinen toimilaitesyöttö +24V
E-	ulkoinen toimilaitesyöttö 0V