




AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC3219
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus	
Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	12...57; (ulkoinen jännitesyöttö)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	57; (ulkoisella jännitesyötöllä: 25 mA)
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,5; (ulkoisella jännitesyötöllä; ulkoisella jännitesyötöllä: 100 mA)
Lisäjännitesyöttö [V]	24 DC; (PELV mukaan)
Lisäjännitesyöttö	optio
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogilähtöjen lukumäärä: 4
Lähdöt	
Analogilähtöjen lukumäärä	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Maks. kuormitus	[Ω]	600
Analogiajännitelähtö	[V]	0...10
Min. kuormitusresistanssi	[Ω]	1000
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Analogialähdön resoluutio		16 (1 bit = 1 μV)
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i / AUX

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	140

AS-i-luokitus

AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin					
AS-i master -profiili		M3; M4					
AS-i-profiili		S-7.3.6					
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7					
AS-i ID-koodi	[hex]	3.6					
Parametribitit		parametribitti Merkitys					
	P0	ei käytössä	/ 1	varattu	/ 0	varattu	
	P1	ei käytössä	/ 1	varattu	/ 0	varattu	
	P2	oheislaitteiden indikointi	1	aktivoitu	/ 0	deaktivoitu	
	P3	ei käytössä	/ 1	varattu	/ 0	varattu	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	174,5
Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Materiaalit		PA 6.6

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen kanavat 1...4

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Combicon-liittimet
--------------------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Sähköinen liitäntä

COMBICON:

Liitäntä

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	toimilaitteen jännitesyöttö +24V
V1...4	analogialähtö Jännite
O-	toimilaitteen jännitesyöttö 0V
0V	analogialähtö 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ulkoinen toimilaitesyöttö +24V
E-	ulkoinen toimilaitesyöttö 0V