




AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC3222
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4
Mittausalue [°C]	-200...850
Sovellutus	
Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	80
Napaisuussuojaus	kyllä
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4
Tulot	
Tulojen lukumäärä, Pt100	4
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Jännitesyöttö	[V]	24
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	80
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Analogiatulon resoluutio		16 / 0,1 °C
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	[°C]	-200...850
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 50295
MTTF	[vuotta]	140
AS-i-luokitus		
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.E
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	155,5
Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	LED, keltainen kanavat 1...4
	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i - AS-i
	virheet	LED, punainen
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl



AS-i keskusasennusmoduli

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Sähköinen liitäntä

COMBICON:

Liitäntä

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	Anturitulot +
S-	Anturitulot -
1+...4+	Lähdöt Drive + 4-johdin Pt100
1-...4-	Lähdöt Drive - 4-johdin Pt100
FE	käyttömaadoitus
A+	AS-i +
A-	AS-i -