


## AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2315

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 anturi 1  
2 anturi 2



## Tuotteen ominaisuudet

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Tuntoetäisyys | [mm] | 4            |
| Mitat         | [mm] | 55 x 60 x 35 |

## Sähköiset tiedot

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Käyttöjännite | [V] | 26,5...31,6 DC |
|---------------|-----|----------------|

## Tunnistusalue

|               |      |   |
|---------------|------|---|
| Tuntoetäisyys | [mm] | 4 |
|---------------|------|---|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -20...70 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## AS-i-luokitus

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| AS-i I/O-konfigurointi | [hex] | 7 |
|------------------------|-------|---|



## AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI M12

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| AS-i ID-koodi   | [hex] | F     |
| AS-i-hyväksyntä |       | 15102 |

## Mekaaniset tiedot

|             |      |                         |
|-------------|------|-------------------------|
| Asennus     |      | uppoasennus ei sallittu |
| Mitat       | [mm] | 55 x 60 x 35            |
| Materiaalit |      | PBT                     |

## Näytöt / käyttöelementit


|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 2 x LED, keltainen |
|--------|--------------|--------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



## Liitäntä

