


AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2317

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 anturi 1
2 anturi 2



Tuotteen ominaisuudet

Tuntoetäisyys	[mm]	4
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	4
---------------	------	---


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-luokitus		
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	F
AS-i-hyväksyntä		15101
Mekaaniset tiedot		
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35
Materiaalit		PBT; PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs		
		
Liitäntä		
Ausgänge		
2	Binäärilähtö 2 +	
3	ulk. jännitesyöttö -	
4	Binäärilähtö 1 +	
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	