


AS-i-valopainikemoduli

Push-button modul 8I/8O

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 150
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-7.F
---------------	-------



AS-i-valopainikemoduli

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	F
AS-i-hyväksyntä		14401
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		etulevy: alumiini
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		Kannen irrotustyökalu:, E70206
Huomautuksia		
Huomautuksia		Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan. Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.
Pakkausyksikkö		1 kpl