


AC2381



AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Sovellutus		
Sovellutus	kenttäasennus; elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	80
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i	
Lähdöt		
Sähköinen rakenne	AS-i	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Varastointilämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69K	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i-luokitus		
AS-i versio	2.11; 3.0	



AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä	135301				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	LED 1 punainen	DO-0	-	-	-
	LED 2 vihreä	-	DO-1	-	-
	painike 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	painike 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	276,55
Asennustapa	ruuviasennus
Mitat [mm]	118 x 50 x 47
Materiaalit	ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
Käyttöelementit	2	vapaasti ohjelmoitavat taustavalaistut funktiopainikkeet


Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	M12
----------------	-----

Huomautuksia

Huomautuksia	Painikemodulit (RAFI tyyppi RAFIX22) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvia kontakteja vastaan.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä



1	AS-i +
3	AS-i -