




AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 painike 2 / LED 2
- 3 painike 1 / LED 1
- 4 merkintäkenttä



| Sovellutus                        |               |                |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Sovellutus                        | kenttäasennus |                |
| Sähköiset tiedot                  |               |                |
| Käyttöjännite                     | [V]           | 26,5...31,6 DC |
| Maks. virrankulutus AS-i-väylästä | [mA]          | 55             |
| Tulot                             |               |                |
| Tulojen anturijännitesyöttö       | AS-i          |                |
| Käyttöolosuhteet                  |               |                |
| Ympäristölämpötila                | [°C]          | -25...60       |
| Varastointilämpötila              | [°C]          | -40...85       |
| Suojausluokka                     | IP 67         |                |
| Hyväksynnät / testit              |               |                |
| EMC                               | EN 61000-6-2  |                |
|                                   | EN 62026-2    |                |
| AS-i-luokitus                     |               |                |
| AS-i versio                       | 2.11; 3.0     |                |
| Laajennettu osoitteenantomoodi    | kyllä         |                |
| AS-i master -profiili             | M2; M3; M4    |                |
| AS-i-profiili                     | S-7.A.E       |                |



AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

|                        |            |        |      |    |    |
|------------------------|------------|--------|------|----|----|
| AS-i I/O-konfigurointi | [hex]      | 7      |      |    |    |
| AS-i ID-koodi          | [hex]      | A.E    |      |    |    |
| AS-i-hyväksyntä        |            | 133801 |      |    |    |
| Databittien merkitys   | data-bitti | D0     | D1   | D2 | D3 |
|                        | LED 1      | DO-0   | -    | -  | -  |
|                        | LED 2      | -      | DO-1 | -  | -  |
|                        | painike 1  | DI-0   | -    | -  | -  |
|                        | painike 2  | -      | DI-1 | -  | -  |

Mekaaniset tiedot

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| Paino       | [g]  | 133              |
| Asennustapa |      | DIN-kiskoasennus |
| Mitat       | [mm] | 89,6 x 46 x 45   |
| Materiaalit |      | PA               |

Näytöt / käyttöelementit

|                 |         |                                                          |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Näyttö          | käyttö  | LED, vihreä                                              |
|                 | virheet | LED, punainen                                            |
| Käyttöelementit | 2       | vapaasti ohjelmoitavat taustavalaistut funktiopainikkeet |

Sähköinen liitäntä

|                |     |
|----------------|-----|
| Moduliliitäntä | M12 |
|----------------|-----|

Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

Sähköinen liitäntä



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |