

AC315A




AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC336A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 anturi 1
2 anturi 2



Tuotteen ominaisuudet

Tuntoetäisyys	[mm]	4
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 40
Suojausluokka		III

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	4
---------------	------	---


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
Suojausluokka		IP 5x; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 67)



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Hyväksynnät / testit		
ATEX-merkintä	II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
Huomautus / ATEX-merkintä	ainoastaan yhdessä asennuslevyn kanssa	
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i versio	2.1	
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0
AS-i ID-koodi	[hex]	A.F
AS-i-hyväksyntä	74901	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	163,8
Asennus	uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35
Materiaalit	PBT	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuslevy: 1 kuusiokoloruuvit: 2 x M5 x 35	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)		
		

AC315A



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Liitäntä

