


AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 DI AUX T C



Sovellutus

Sovellutus

Asennus ohjauskeskukseen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	30
Lisäjännitesyöttö [V]	20...30 DC; (AUX)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA]	1100; (AUX)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binääri: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan)
Tulojen anturijännitesyöttö	AUX
Jännitesyöttö [V]	18...30; (DC AUX)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	1000
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11



AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 DI AUX T C

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -25...60
Varastointilämpötila	[°C] -25...75
Sallittu suht. ilmankosteus	[%] 90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m] 2000
Suojausluokka	IP 20
Suojausluokka, liittimet	IP 20
Likaantumisaste	2

Hyväksynät / testit	
EMC	EN 62026-2
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
MTTF	[vuotta] 336
Huomautuksia	Laitteen jännitesyöttö tulee tehdä erotetusta jännitelähteestä.; Jännitelähteessä pitää olla UL-listattu toisiopuolen sulake (kts. datalehti liitteenä); Vaihtoehtoisesti AUX-jännitesyöttöön voidaan käyttää luokan 2 jännitelähdettä.

AS-i-luokitus	
AS-i versio	2.11; 3.0
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä
AS-i master -profiili	M2; M3; M4
AS-i-profiili	S-0.A.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex] 0
AS-i ID-koodi	[hex] A.E
AS-i-hyväksyntä	124404
Databittien merkitys	data-bitti D0 D1 D2 D3
	tulo I-1 I-2 I-3 I-4

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 113,75
Asennustapa	DIN-kiskoasennus
Materiaalit	muovi; PC-GF20

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus LED, keltainen I1...I4
	käyttö LED, vihreä AS-i, AUX
	virheet LED, punainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	jousiliittimet

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl


AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 DI AUX T C

Sähköinen liitäntä

nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm

Liitäntä



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Anturien jännitesyöttö +24V
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
E+	Ulkoisen jännitesyöttö antureille + 24 V (AUX)
E-	Ulkoisen jännitesyöttö antureille 0 V (AUX)
I1...I4	Binääritulo anturi 1...4