


AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 AO (C) C IP20



- 1 pistoke jousiliitinkytkennällä
 2 merkintäkenttä
 3 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen
------------	--------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	157
Napaisuussuojaus	kyllä
Lisäjännitesyöttö [V]	20...30 DC; (AUX)
Lisäjännitesyöttö	optio
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA]	550; (AUX)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä	4; (liitäntä 2- tai 4-johtimisille toimilaitteille)
Analogiavirtalähtö [mA]	0...20
Maks. kuormitus [Ω]	600
Maks. jännitehäviö kuorman yli nimellisvirralla [V]	10
Ylikuormitussuojaus	kyllä



AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Analogialähdön resoluutio		16 (1 bit = 1 µA)	
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i / AUX	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...75	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)	
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000	
Suojausluokka		IP 20	
Suojausluokka, liittimet		IP 20	
Likaantumisaste		2	
Hyväksynnät / testit			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-4		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2	
AS-i-luokitus			
AS-i versio	2.11; 3.0		
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin		
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei		
AS-i master -profiili	M3; M4		
AS-i-profiili	S-7.3.6		
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7	
AS-i ID-koodi	[hex]	3.6	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	202,1	
Asennustapa	DIN-kiskoasennus		
Materiaalit	PC-GF20		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	analogiasignaali	LED, keltainen kanavat AO1...AO4	
	diagnostiikka	LED, keltainen	
	käyttö	LED, vihreä AS-i, AUX	
	virheet	LED, punainen	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	Combicon-liittimet		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		



AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Sähköinen liitäntä

nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm

Liitäntä

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	toimilaitteen jännitesyöttö +24V
C1...4	analogilähtö Virta
O-	toimilaitteen jännitesyöttö 0V
0V	analogilähtö 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ulkoisen toimilaitesyöttö +24V
E-	ulkoisen toimilaitesyöttö 0V