


Kuituoptinen AS-i- repeater-yksikkö

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 pistoke jousiliitinkytkenällä
2 merkintäkenttä
3 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus AS-i-verkon laajennus kuituoptiikan avulla, maks. 3200 m.

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	60

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Varastointilämpötila [°C]	-25...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000
Suojausluokka	IP 20
Likaantumisaste	2

Hyväksynyt / testit



EMC	EN 62026-2	
UL-hyväksyntä	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Jännitesyöttö	Low Voltage / Limited Energy
	Tiedostonumero UL	E205959



Kuituoptinen AS-i- repeater-yksikkö

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	162,5
Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Materiaalit		PA 6.6
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Combicon-liittimet
Huomautuksia		
Huomautuksia		Käyttöä varten tarvitaan ylimääräinen AS-i-jännitelähde
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Silta väylän päättämistä varten
T2	Silta väylän päättämistä varten