


AC336A



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne		AS-i
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	160
Suojausluokka		III

Lähdöt

Sähköinen rakenne		AS-i
-------------------	--	------

AC336A



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -