


AC5005



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FLAT CABLE CONNECTOR - M12



Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	20,9
Materiaalit		tiiviste: NBR; kotelo: PA; O-rengas: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); lukkomutteri: messinki niklattu; liittinastat: pronssi kullattu
Kiristysmomentti	[Nm]	0,35

Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

	kytkettynä keltaiseen AS-i-lattakaapeliin
1	AS-i +
3	AS-i -
	kytkettynä mustaan lattakaapeliin
1	+24V DC
3	0V

Pistokeliitäntä: M12

AC5005



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

