




Pohjaosa AS-i-modulille

EEMS-Base FC Addressing socket



- 1 liitinnastat
2 merkintäkenttä
3 osoitteenantoliitin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i-luokitus

AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin
--------------------	---------------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	61
Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus	
Mitat	[mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit	PBT	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: