


Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-Base FC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5000

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 maadoitusjohdin

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus
Mitat [mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit	PBT

Huomautuksia

Huomautuksia	suositeltu holkki maadoitusjohdille: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Pohjaosaa voidaan käyttää sellaisten moduulien kanssa, joissa M12-liittimen nasta 5 on kytketty käyttömaadoitukseen (FE).
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduuliyläosassa :

AC5020



Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-Base FC

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: