




Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-Base FC Address.socket

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 maadoitusjohdin
2 osoitteenantoliitin

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i-luokitus

AS-i-osoiteenanto	osoitteenantoliitin
-------------------	---------------------

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus	
Mitat	[mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit	PBT	

Huomautuksia

Huomautuksia	suositeltu holkki maadoitusjohdille: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Pohjaosaa voidaan käyttää sellaisten moduulien kanssa, joissa M12-liittimen nasta 5 on kytketty käyttömaadoitukseen (FE).
--------------	---

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduuliyläosassa :

AC5022



Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-Base FC Address.socket

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille:

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon